



# TRACEELAC

## LAQUE DE TRAÇAGE BLEUE, SANS SILICONE, SÉCHANT RAPIDEMENT.



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque de traçage bleue, sans silicone, séchant rapidement.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour tracer des lignes sur des métaux. S'utilise également comme peinture de contact, de retouche et de marquage.

### PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Sans silicone
- Bleue

### PRÉPARATION

**Pré-traitement des surfaces:** Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Bien agiter l'aérosol avant emploi. 1. Pulvériser une couche fine et uniforme sur la surface à une distance de 40 cm environ. Laisser sécher 1 minute et puis tracer.

2. Les restes peuvent être éliminés avec Primor.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière première de base:** Résine dans solution d'éthylméthylcétone

**Couleur:** Bleu

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.